



**Главный аспект  
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,  
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 [www.aspektsnab.ru](http://www.aspektsnab.ru)

✉ [info@aspektsnab.ru](mailto:info@aspektsnab.ru)

## **Коммерческое предложение**

### **Полнолицевая маска о2 9800**



Артикул Рес349

Полнолицевая маска O2 модели 9800 представляет собой изолирующую маску с двумя съемными фильтрами, которая имеет форму обеспечивая оптимальный обзор, отличный комфорт и плотное прилегание к лицу.

- Торцовое уплотнение изготовлено из силикона, который обеспечивает большой комфорт, не вызывает аллергии и подходит для различных форм лица.
- Шеститочечный регулируемый силиконовый ремень оголовья обеспечивает надежную и удобную посадку.
- Панорамная конструкция визуальной линзы обеспечивает комфортные условия работы.
- Высококачественный поликарбонат линзы обеспечивают защиту лица от удара.
- Удобная и быстрая байонетная система установки и снятия фильтров позволяет использовать широкий спектр противогАЗоаэрозольных фильтров.
- Пассивная переговорная диафрагма облегчает и улучшает коммуникацию.
- Клапан выдоха защищен крышкой от загрязнений и имеет низкое сопротивление, что обеспечивает легкое дыхание и повышенный комфорт за счет снижения температуры и влажности.
- Маска применяется при покраске, сварке, шлифовке, химической обработке материалов, металлургии, в горнодобывающей промышленности, нефтехимии, фармацевтики.
- Срок годности: 5 лет

#### **Хранение и транспортировка**

Маску необходимо хранить в герметично закрытом пакете при комнатной температуре в сухом месте вдали от загрязнений. Рекомендуется использовать индивидуальную, герметичную тару (мешок) для хранения полумаски. При хранении маски следует избегать деформации ее лицевой части и мембран клапанов. Транспортировку полумасок осуществлять только в упаковке всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, с соблюдением требований данной инструкции. Не

подвергать маску воздействию тепла выше 50°C и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

#### **Обслуживание**

- Снять фильтры перед чисткой маски — Очистить маску влажной тряпкой и погрузить ее в теплый водный раствор, температура которого не должна превышать 50°C, используя при необходимости нейтральное моющее средство;
- Смыть теплой водой и высушить на воздухе в свободной от загрязнений среде;
- Не очищать растворителями, или другими сильнодействующими моющими средствами.

#### **Материалы, применяемые в маске**

- торцевое уплотнение- LSR литьевая силиконовая резина (силикон);
- внутренняя лицевая панель — LSR литьевая силиконовая резина;
- ремень — LSR литьевая силиконовая резина;
- панорамная визуальная линза- PC -поликарбонат;
- переговорная часть PC -поликарбонат;
- уплотнительная прокладка картриджа — PU - полиуретан;
- корпус клапана- ABS пластик;
- крышка выпускного клапана- ABS пластик;
- мембрана выпускного клапана — SR силикон;
- мембрана впускного клапана — SR силикон;
- рамка линзы- ABS пластик.
- пряжка ремня- ABS пластик.

#### **Преимущества**

Вся продукция изготавливается только из самых высококачественных нетканых фильтрующих материалов, состав и плотность фильтрующих материалов зависит от степени защиты респиратора.

Цена с НДС 22%: **7 703 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,  
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321