



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Полумаска о2 8703



Артикул Рес357

Полумаска модели 8703 представляет собой полумаску с двумя фильтрами, которая имеет облегающую конструкцию.

Особенности:

- Полумаска для лица изготовлена из силикона, который обеспечивает большой комфорт, не вызывает аллергии и подходит для различных форм лица. Полумаска имеет малый вес и длительный срок службы.
- Регулируемое оголовье в сборе: оптимальная посадка и комфорт благодаря наличию регулировок.
- Упрощенная очистка и техническое обслуживание с минимальным количеством деталей. Низкопрофильная конструкция позволяет использовать одновременно со сварочным шлемом.
- Удобная и быстрая байонетная система установки и снятия фильтров позволяет использовать широкий спектр противопылевых (аэрозольных) газовых, паровых и сажевых фильтров.
- Скрытая крышкой конструкция клапана выдоха. Простая проверка уплотнения.
- Клапан выдоха имеет низкое сопротивление, что обеспечивает легкое дыхание и повышенный комфорт за счет снижения температуры и влажности.
- Полумаска применяется при покраске, сварке, шлифовке, химической обработке материалов, металлургии, в горнодобывающей промышленности, нефтехимии, фармацевтики.

Область применения:

- Промышленная (защита органов дыхания на производствах, где большое количество пыли, вредоносных газов, дыма);
- Военная (защита сотрудников внутренних войск и населения в случае экстремальных и чрезвычайных ситуаций, связанных с распылением газов, дымом и т. д. В мирное время используются для учений);
- Медицинская (защита от вирусных инфекций, обеспечение

- стерильности в операционных);
- Бытовая (защита от грубых частиц, например от строительной пыли).

Материалы, применяемые в полумаске

- Торцевое уплотнение- LSR литьевая силиконовая резина (силикон);
- корпус полумаски — ABS пластик;
- наружная крышка полумаски- ABS пластик;
- корпус впускного клапана- ABS пластик;
- корпус выпускного клапана- ABS пластик;
- крышка клапана- ABS пластик;
- мембрана выпускного клапана — SR силикон;
- мембрана впускного клапана — SR силикон;

Хранение и транспортировка

- Полумаску необходимо хранить в герметично закрытом пакете при комнатной температуре в сухом месте вдали от загрязнений.
- Рекомендуется использовать индивидуальную, герметичную тару (мешок) для хранения полумаски.
- При хранении полумаски следует избегать деформации ее лицевой части и мембран клапанов.
- Транспортировку полумасок осуществлять только в упаковке всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, с соблюдением требований данной инструкции.
- Не подвергать полумаску воздействию тепла выше 50°C и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Обслуживание

- Снять фильтры перед чисткой маски — Очистить маску влажной тряпкой и погрузить ее в теплый водный раствор, температура которого не должна превышать 50°C, используя при необходимости нейтральное моющее средство;
- Смыть теплой водой и высушить на воздухе в свободной от загрязнений среде;
- Не очищать растворителями, или другими сильнодействующими моющими средствами.

Характеристики

- Степень защиты: до 400 ПДК в зависимости от типа фильтров
- Ремни оголовья: регулируются 2-точечные ремни с пластиковыми пряжками
- Условия хранения: от -10°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 75%
- Сертификация: TP TC 019/2011, EN 136:1998
- Срок хранения: 5 лет

Цена с НДС 22%: **1 106 руб./шт**



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,

Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321